

756

MASCARILLA
HALF MASK



756

MASCARILLA

HALF MASK

Descripción

Description

La mascarilla 756 está diseñada para ofrecer la máxima protección contra ciertos gases, vapores y partículas como polvo, neblina y humos. Es compatible con los filtros Climax modelo 755 y 756.

The 756 half mask has been designed to provide maximum protection against gases, vapours, and particles such as dust, mist and smoke. The half mask is compatible with filters Climax mod. 755 and 756.

Filtro de gas / Gas filter

	A1 / A2
	B1 E1
	K1
	A1 B1 E1 K1

Filtro de partículas / Particle filter

	P3
--	----

Filtro combinado / Combined filter

	A1 P3 / A2 P3
	B1 E1 P3
	A1 B1 E1 K1 P3

Filtros especiales / Special Filters

	A1 B1 E1 K1 Hg P3
--	----------------------

Características

Characteristics

Cuerpo de la mascarilla:

El cuerpo de la mascarilla está fabricado en caucho natural muy flexible. El diseño y el material empleado, permiten un ajuste estanco impidiéndose las fugas de aire hacia el interior a través de la unión mascarilla/cara. En el cuerpo van alojados los dos conectores del filtro y la válvula de exhalación

Main body of the half mask:

The main body of the half mask is made from soft natural rubber. The design and the material used allow it to adjust to the face in an airtight manner, preventing air from leaking into the interior through the face/mask join. The main body houses the two filter connectors and the exhaling valve.

Válvula de exhalación:

La mascarilla va equipada con una válvula de exhalación, formada por portaválvula y membrana, que facilita la salida del aire al exhalar.

Exhaling valves:

The half mask is fitted with an exhaling valve made up of a valve-holder and a membrane, which makes it easier for exhaled air to escape.

Arnés de sujeción:

Posee banda de nuca y banda de cabeza de elevado confort y fácil sistema de regulación de la longitud

Fastening harness:

It has a comfortable neck strap and head strap that can be easily adjusted to the right length.

Filtros

La conexión de los filtros a la mascarilla se realiza mediante rosca.

Filters

The filters are secured to the half mask with a thread system

Peso:

0,220 Kg.

Weight:

0,220 Kg.

756

MASCARILLA

HALF MASK

Ensayos

Tests



Resistencia a la temperatura:

Temperature resistance:

Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la respiración:

Breathing resistance:

A la inhalación a 30 l/min / Inhalation 30 l/min

Satisfactorio / Satisfying

A la inhalación a 95 l/min / Inhalation 95 l/min

Satisfactorio / Satisfying

A la inhalación a 160 l/min / Inhalation 160 l/min

Satisfactorio / Satisfying

A la exhalación a 160 l/min / Exhalation 160 l/min

Satisfactorio / Satisfying

Contenido CO₂

CO₂ content

Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la tracción de elementos:

Resistance against the traction elements:

Cintas del arnés / Harness straps

Satisfactorio / Satisfying

Conectores / Connectors

Satisfactorio / Satisfying

Portaválvula de exhalación / Exhaling valve-holder

Satisfactorio / Satisfying

Inflamabilidad:

Inflammability

Satisfactorio / Satisfying

Fuga hacia el interior:

Inward leakage:

Satisfactorio / Satisfying

Comportamiento práctico:

Practical behavior:

Satisfactorio / Satisfying

Limitaciones de uso

Use limitations

No debe utilizarse el equipo en ambientes en los que el volumen de oxígeno sea inferior al 19.5%.

The equipment must not be used in environments where the level of oxygen is lower than 19.5%.